




Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft, Anzahl Schraubendreher: 6



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 660910 6 |
| GTIN | 7610733085699 |
| Artikelklasse | 63E |

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant-Schlüsselhilfe. „**multicraft**“-**Kraftheft** aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

Vorteil:

- **Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.**
- **Kein Cam-out Effekt.**
- **Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.**
- **Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.**
- **Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.**

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 660900: Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schraubendreher | 6 |
| Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher |
| Produktart | Schraubendreher |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 4 mm | 660900 4 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 13 mm | 660900 13 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 3,5 mm | 660900 3,5 |
| Schraubenhalter Typ 1 | 666425 1 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 10 mm | 660900 10 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 6,5 mm | 660900 6,5 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 5,5 mm | 660900 5,5 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 8 mm | 660900 8 |