



## Schraubendreher-Sortiment, mit Umklappgriff, 9-teilig für Phillips und 6-kant, Anzahl Teile: 9



### Bestelldaten

Bestellnummer

667645 9

GTIN

7610733205653

Artikelklasse

63E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. **Klinge** aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

#### Vorteil:

Stark reduzierter „cam-out-Effekt“ durch äußerst passgenaue Spitzen, z. B. planparallele Schneiden bzw. maßgenaue, gefräste Kreuzschlitzspitzen. Der Umklappgriff erlaubt 2 Funktionen:

- **Schnelldrehen (in gerader Stellung).**
- **Kraftanzug (in 90° abgewinkelter Stellung).**

#### Inhalt:

Umklappgriff: 1 St.

Klingen für Phillips Nr. 659870: Gr. 1; 2; 3

Sechskant-Klingen Nr. 659878: Gr. 3; 4; 5; 6; 8

#### Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 659870 – 659884.

### Technische Beschreibung

Anzahl Teile	9
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

## Zubehör

8-mm-Klingefür Phillips Kreuzschlitzgröße 2	659870 2
8-mm-Klinge fürTorx® Torx®-Profil TX25	659882 TX25
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 9 mm	659880 9
8-mm-Klinge fürTorx® Torx®-Profil TX20	659882 TX20
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 10 mm	659880 10
8 mm-KlingePozidriv Kreuzschlitzgröße 3	659872 3
8-mm-Klinge6-kant Sechskant 4 mm	659878 4
8-mm-Klinge fürTorx® Torx®-Profil TX30	659882 TX30
8 mm-KlingePozidriv Kreuzschlitzgröße 2	659872 2
8-mm-Klinge fürTorx® Torx®-Profil TX15	659882 TX15
8-mm-Klinge6-kant Sechskant 8 mm	659878 8
8-mm-Klinge fürTorx Plus® Torx Plus®-Profil 20IP	659884 20IP
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 6 mm	659880 6
8-mm-Klinge fürTorx® Torx®-Profil TX45	659882 TX45
8-mm-Klingefür Phillips Kreuzschlitzgröße 3	659870 3
8-mm-Klinge fürTorx Plus® Torx Plus®-Profil 30IP	659884 30IP
8-mm-Klinge fürTorx Plus® Torx Plus®-Profil 15IP	659884 15IP
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 13 mm	659880 13
8-mm-Klinge fürTorx® Torx®-Profil TX40	659882 TX40
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 8 mm	659880 8
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 11 mm	659880 11
8-mm-Klingefür Phillips Kreuzschlitzgröße 1	659870 1

8-mm-Klinge6-kant Sechskant 6 mm	659878 6
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 7 mm	659880 7
8-mm-Klinge6-kant Sechskant 10 mm	659878 10
8-mm-Klinge6-kant Sechskant 5 mm	659878 5
8-mm-Klinge fürTorx Plus® Torx Plus®-Profil 25IP	659884 25IP
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 12 mm	659880 12
8-mm-Klinge fürTorx Plus® Torx Plus®-Profil 10IP	659884 10IP
8-mm-Klinge6-kant-Steckschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	659880 5,5