



Montage-Schraubendreher-Sortiment, Anzahl Teile: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	667400 11
GTIN	4013288000675
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff zur Aufnahme der verschiedenen Klingen. **6-kant-Klingen** aus Sonderstahl mit besonderer Zähigkeit bei hoher Härte. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen stahlgrau.

Inhalt:

2 Schlitzklingen: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 Klinge für Phillips: Gr. 1 / Gr. 2

1 Pozidriv-Klinge: Gr. 1 / Gr. 2

3 Sechskant-Klingen: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 Seite Kugelkopf)

3 Klingen für Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Kraftformheft Nr. 667410: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Falttasche.

ganze Länge: 175 mm

Klingenlänge: 100 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	175 mm
Anzahl Teile	11

Klingenlänge	100 mm
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Herstellerbezeichnung	88/1
Produktart	Schraubendreher

Zubehör

Schraubendreherklinge für Innensechskantschrauben Sechskant 6 mm	667450 6
Schraubendreherklinge für Phillips Kreuzschlitzgröße 1+2	667430 1+2
Kraftformheft einzeln	667410
Schraubendreherklinge für Torx®-Schrauben Torx®-Profil TX20+25	667460 TX20+25
Schraubendreherklinge für Torx®-Schrauben Torx®-Profil TX30+40	667460 TX30+40
Schraubendreherklinge für Schlitzschrauben, beidseitig Schneidenbreite 5+7 mm	667420 5+7
Schraubendreherklinge für Torx®-Schrauben Torx®-Profil TX10+15	667460 TX10+15
Schraubendreherklinge für Innensechskantschrauben Sechskant 4 mm	667450 4
Schraubendreherklinge für Innensechskantschrauben Sechskant 5 mm	667450 5
Schraubendreherklinge für Pozidriv Kreuzschlitzgröße 1+2	667440 1+2
Schraubendreherklinge für Schlitzschrauben, beidseitig Schneidenbreite 4+6 mm	667420 4+6