



## Montage-Schraubendreher-Sortiment mit Ratschenfunktion, Anzahl Teile: 7



### Bestelldaten

Bestellnummer	667405 7
GTIN	4013288156266
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kraftform-Heft** aus schlagfestem Kunststoff zur Aufnahme der verschiedenen Klingen. **6-kant-Klingen** aus Sonderstahl mit besonderer Zähigkeit bei hoher Härte. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen stahlgrau.

Griff zusätzlich **mit Ratschenfunktion** (Rechts-, Linkslauf und Starreinstellung).

#### Inhalt:

- 1 Schlitzklinge: 4x0,6 / 6x1
- 1 Klinge für Phillips: Gr. 1 / Gr. 2
- 1 Pozidriv-Klinge: Gr. 1 / Gr. 2
- 1 Sechskant-Klinge: 4 / 5 mm
- 2 Klingen für Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
- Kraftformheft mit Ratsche: 1 St.

#### Lieferumfang:

Inklusive Textil-Falttasche.

### Technische Beschreibung

Anzahl Teile	7
--------------	---

Klingenlänge	100 mm
ganze Länge	175 mm
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Herstellerbezeichnung	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Produktart	Schraubendreher

## Zubehör

Schraubendreherklinge für Torx®-Schrauben Torx®-Profil TX30+40	667460 TX30+40
Schraubendreherklinge für Innensechskantschrauben Sechskant 4 mm	667450 4
Schraubendreherklinge für Torx®-Schrauben Torx®-Profil TX20+25	667460 TX20+25
Schraubendreherklinge für Torx®-Schrauben Torx®-Profil TX10+15	667460 TX10+15
Schraubendreherklinge für Innensechskantschrauben Sechskant 6 mm	667450 6
Schraubendreherklinge für Phillips Kreuzschlitzgröße 1+2	667430 1+2
Schraubendreherklinge für Innensechskantschrauben Sechskant 5 mm	667450 5
Schraubendreherklinge für Schlitzschrauben, beidseitig Schneidenbreite 5+7 mm	667420 5+7
Schraubendreherklinge für Pozidriv Kreuzschlitzgröße 1+2	667440 1+2
Schraubendreherklinge für Schlitzschrauben, beidseitig Schneidenbreite 4+6 mm	667420 4+6