



Feinschraubendreher-Sortiment ESD, Anzahl Teile: 7



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 669610 7 |
| GTIN | 7610733249602 |
| Artikelklasse | 63E |

Beschreibung

Ausführung:

Feinschraubheft aus griffigem Kunststoff mit drehbarem Zentrierkopf, Klemmvorrichtung mit Überwurfmutter zum Fixieren der Klingen in der gewünschten Länge (Teleskopklingen). **Klingen** aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Schneiden. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneiden schwarz. Lieferung in Kunststoff-Rolltasche.

Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, **ESD geeignet**.

Inhalt:

Kunststoff-Teleskopheft: 1 St.

2 Klingen für Torx® Nr. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 Klingen für Innensechskant Nr. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 Klingen für Schlitz / Phillips Nr. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Anzahl Teile | 7 |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD |
| Produktart | Schraubendreher |

Zubehör

| | |
|---|----------|
| Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 1 | 669605 1 |
| Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 3 | 669605 3 |
| Klinge für Pozidriv-Schrauben Typ 1 | 669608 1 |
| Klinge für Innensechskantschrauben Typ 1 | 669606 1 |
| Klinge für Torx®-Schrauben Typ 2 | 669607 2 |
| Klinge für Innensechskantschrauben Typ 2 | 669606 2 |
| Klinge für Torx®-Schrauben Typ 1 | 669607 1 |
| Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 2 | 669605 2 |