


**Kegelsenker-Bit, dreischneidig, Außen-Ø: 16,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	676310 16,5
GTIN	4013288119124
Artikelklasse	63H

**Beschreibung****Ausführung:**

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Vorteil:**

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

In der Maschine über einen Kupplungsschaft (Nr. 675000 – 675050) oder im Schraubendreherhalter (Nr. 676400 – 676770).

**Technische Beschreibung**

Schaftlänge	20 mm
für Senkschraube	M8
für Bohrung ab	3,2 mm
ganze Länge	40 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Außen-Ø	16,5 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	846 HSS
Schneidstoff	HSS
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Norm	DIN 335 C
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Zubehör

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676410 6,3
Schaft mit Schnellkupplung und Verriegelung Schaft-Sechskant 6,3	675025 6,3
Magazin-Einhand-Knarre mit 1/4 Zoll Bits im Textil-Gürtelhalter	676770
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme, 1/4 Zoll mit Teleskopklinge	676400
Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits Teleskopschaft und Magnet	676555
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3S	675020 6,3S
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3	675015 6,3
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676440 6,3
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676656 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Sprengring Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676420 6,3
	675030 6,3

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung BiTorsion Schaft-Sechskant 6,3

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3R

675020 6,3R

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3

675050 6,3

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3

675020 6,3

Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3/150

675015 6,3/150

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, ESD Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

676415 6,3

Schaft mit Sprengring Schaft-Sechskant 6,3

675000 6,3

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3, kurz mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

676405 6,3

Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 7-RUND

675010 7-RUND