



Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 33-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	676140
GTIN	4013288191748
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug **für Hand und Maschine. Kraftform**-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselfutter für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 **und** E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
 Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
 Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant mit Stift: Je 1 St. Nr. 674244 Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
 Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (ähnlich Nr. 674250)
 Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 6,5/89 (ähnlich Nr. 674260)
 Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (ähnlich Nr. 675370)
 Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für TORQ-SET®: 1 St. Gr. 6/89; 8/89; 10/89 (ähnlich Nr. 675360)
 Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Spanner: Je 1 St. Gr. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
 Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676410 mit „Rapidaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher

Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher mit Bohrung
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	Spanner-Einsatz
Abtriebsprofil	Torq-Set-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Tri-Wing-Schraubendreher
Herstellerbezeichnung	KK 62
Anzahl Teile	33
Betätigungswerkzeug	Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge	nein
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674220 2/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 3 mm	674244 3
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 6 mm	674244 6
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674220 3/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 2 mm	674244 2
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 1/89 mm	674200 1/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674200 3/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674200 2/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 1/89 mm	674220 1/89

Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 2,5 mm

674244 2,5

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

676410 6,3

Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 5 mm

674244 5

Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil mit Bohrung Sechskant 4 mm

674244 4