

#### Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 31-teilig



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	676150
GTIN	4013288144652
Artikelklasse	63H

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug **für Hand und Maschine. Kraftform-**Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 **und** E 6,3 Schaft.

#### Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675200 2 St. 1/25; 3 St. 2/25; 1 St. 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675380 1 St. 1/25; 3 St. 2/25; 1 St. 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: 1 St. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6; 8

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: 1 St. 675350 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 1,0x5,5

Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant – 1/4 Zoll Bit-Aufnahme

Kupplungsschaft "Rapidaptor": 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Bit-Ratsche 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 676645

### **Technische Beschreibung**

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher

Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®- Schrauben mit Bohrung
Herstellerbezeichnung	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Anzahl Teile	31
Betätigungswerkzeug	Bit-Ratsche 1/4 Zoll
Produktart	Bit-Werkzeug

# Zubehör

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX30	675350 TX30
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 8 mm	675240 8
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675240 3
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX15	675350 TX15
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX25	675350 TX25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz- Größe / ganze Länge 3/25 mm	675200 3/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX10	675350 TX10
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX20	675350 TX20
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz- Größe / ganze Länge 1/25 mm	675200 1/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszonehart Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675380 1/25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz- Größe / ganze Länge 2/25 mm	675200 2/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675240 6
Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 Typ 1/4	676645 1/4

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszonehart Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675380 2/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszonehart Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675380 3/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675240 4
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675240 5