


**Kegelsenker-Bit, dreischneidig, Außen-Ø: 6,3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	676310 6,3
GTIN	4013288118905
Artikelklasse	63H

**Beschreibung****Ausführung:**

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Vorteil:**

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

In der Maschine über einen Kupplungsschaft (Nr. 675000 – 675050) oder im Schraubendreherhalter (Nr. 676400 – 676770).

**Technische Beschreibung**

für Senkschraube	M3
Schaftlänge	20 mm
ganze Länge	31 mm
für Bohrung ab	1,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Außen-Ø	6,3 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	846 HSS
Schneidstoff	HSS

Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Norm	DIN 335 C
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Zubehör

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676656 6,3
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3/150	675015 6,3/150
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Sprengring Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676420 6,3
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676440 6,3
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme, 1/4 Zoll mit Teleskopklinge	676400
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676410 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675050 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3S	675020 6,3S
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3R	675020 6,3R
Schaft mit Schnellkupplung und Verriegelung Schaft-Sechskant 6,3	675025 6,3
Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits Teleskopschaft und Magnet	676555
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 7-RUND	675010 7-RUND
Schaft mit Sprengring Schaft-Sechskant 6,3	675000 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675020 6,3
	676405 6,3

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3,  
kurzmit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

Magazin-Einhand-Knarre mit 1/4 Zoll Bits im Textil-  
Gürtelhalter

676770

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und  
E 6,3mit Schnellwechselfutter, ESD Sechskant-Aufnahme  
6,3 mm

676415 6,3

Schaft mit Magnet / SchnellkupplungBiTorsion Schaft-  
Sechskant 6,3

675030 6,3

Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3

675015 6,3