



Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 600cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659945 600
GTIN	4045197514028
Artikelklasse	62E

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher Griff zur problemlosen Übertragung der eingestellten Drehmomente. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala. Arretierung gegen ungewolltes Verstellen am Griffende. Wechselklinge zur Aufnahme von 1/4 Zoll-Bits im Lieferumfang.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Sämtliche Wiha-Wechselklingen (Nr. 659940 – 659946) können auch im Holey Drehmomentschraubendreher Nr. 659945 eingesetzt werden.

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Anzeige	analog
Skalenteilung 1 Teilstrich =	20 cNm
maximales Drehmoment	600 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	D 6,3

Drehmomentbereich	120 - 600 cNm
Drehmomentbereich	1,2 - 6 Nm
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Gewicht	300 g
Ablesung umschaltbar	cNm
Ablesung umschaltbar	Nm
Messverfahren	Drehmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	auslösend
Gesamtlänge L	153 mm
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20

Zubehör

Wechselklinge 1/4 Zoll

659947

Torque Wechselklingefür Phillips Kreuzschlitzgröße 0

659940 0

Torque Wechselklinge Pozidriv Kreuzschlitzgröße 0	659941 0
Torque Wechselklinge Pozidriv Kreuzschlitzgröße 1	659941 1
Torque Wechselklinge für Phillips Kreuzschlitzgröße 1	659940 1