

Garant**Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS mit Einsteckfächern****Bestelldaten**

Bestellnummer	692790
GTIN	4045197375216
Artikelklasse	61G

Beschreibung**Ausführung:**

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, **rutschhemmend (Gummierungseffekt)** und äußerst **oberflächenschonend**. Eloxiertes Doppel-Aluminiumrahmen mit integrierten Kippzylinderschlössern und glasfaserverstärkten Rasterscharnieren für Kofferdeckel-Arretierung.

Innenausstattung mit genähten Einsteckfächern:

1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 6 Einsteckfächern als Abdeckung.
1 Werkzeugtafel mit 14 Einsteckfächern und Dokumentenfach an Vorder- und Rückseite.

Verwendung:

Optimaler Koffer für Kundendienst- und Servicetechniker durch das oberflächenschonende Schalenmaterial und hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht.

Technische Beschreibung

Gewicht	3,6 kg
Innenmaß Breite	310 mm
Innenmaß Höhe	210 mm

Innenmaß Länge	460 mm
Werkstoff	X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit	30 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Werkzeugtafel mit 9 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692845
Werkzeugtafel mit 16 Einsteckfächer	692712
Einteilungs-Set für 1/2 Bodenschale (2 Querteiler, 6 Trennstege)	692850
Einsatzschale mit Mittelsteg, 6 Kleinstegen und Deckel	692770
Werkzeugtafel mit 26 Einsteckfächer	692711
Werkzeug-Lochtafel leer, mit Klammern und Gummiband	692715
Tafel für Dokumente	692716
Einteilungs-Set für komplette Bodenschale (3 Querteiler, 12 Trennstege)	692852
Bodenschale mit Werkzeugtafel	692717
Werkzeugtafel mit 6 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692847
Einsatzboxen-Set für 1/2 Bodenschale (10 Boxen in 4 Größen)	692855
Koffergurt mit TSA-Zahlenschloss (140x5 cm)	692860
Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächer	692713
Zahlenschloss Nachrüst-Sortiment	692755
Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächer	692714
Schutzmatte	692800