



Ring-Stanzwerkzeug-Satz komplett im Behälter, Stanzbereich: 3-20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Artikelklasse	86C

Beschreibung

Ausführung:

2K-Halter (bis auf Gr. 3–20) mit Pistolengriff mit auswechselbaren präzisionsgeschliffenen Stanzmessern. Zur Herstellung von Dichtungsringen in einem Arbeitsgang können 2 Stanzmesser mit unterschiedlichen \varnothing im Halter aufgenommen werden.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Scheiben / Ringen in einem Arbeitsgang. Für Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Je 1 Stanzmesser \varnothing Nr. 832110: 10 St. Gr. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Kombinationsmöglichkeiten der Stanzmesser innen : außen (mm): 3–10 innen mit 12–20 außen
Behälter LängexBreitexHöhe (mm): Kunststoff 140x100x40

Hinweis:

- Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.
- Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind nicht möglich: 20 (innen) mit 22 (außen); 30 (innen) mit 32 (außen); 40 (innen) mit 42 (außen); 50 (innen) mit 52 (außen).

Technische Beschreibung

Stanzbereich	3 - 20 mm
--------------	-----------

Produktart

Stanzwerkzeug

Zubehör

Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 3 mm	832110 3
Halter für Stanzbereich 3-20 mm	832120 3-20
Kreisschneider Messer	832130
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 6 mm	832110 6
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 8 mm	832110 8
Zentrierspitze gefedert	832140
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 4 mm	832110 4
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 14 mm	832110 14
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 12 mm	832110 12
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 16 mm	832110 16
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 10 mm	832110 10
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 20 mm	832110 20
Ersatz-Stanzmesser für Loch-Ø 18 mm	832110 18