

**Kegelsenker-Bit, einschneidig, Außen-Ø: 16,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	676311 16,5
GTIN	4013288118981
Artikelklasse	63H

Beschreibung**Ausführung:**

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

CBN-geschliffener 1-Schneider für ratterfreies Entgraten und Ansenken.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

In der Maschine über einen Kupplungsschaft (Nr. 675000 – 675050) oder im Schraubendreherhalter (Nr. 676400 – 676770).

Technische Beschreibung

ganze Länge	40 mm
für Senkschraube	M8
für Bohrung ab	1,5 mm
Schaftlänge	22 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Außen-Ø	16,5 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	845

Schneidstoff	HSS
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Zubehör

Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3/150	675015 6,3/150
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 7-RUND	675010 7-RUND
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3S	675020 6,3S
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675050 6,3
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676410 6,3
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676656 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675020 6,3
Schaft mit Sprengring Schaft-Sechskant 6,3	675000 6,3
Schaft mit Schnellkupplung und Verriegelung Schaft-Sechskant 6,3	675025 6,3
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, ESD Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676415 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3R	675020 6,3R
Magazin-Einhand-Knarre mit 1/4 Zoll Bits im Textil-Gürtelhalter	676770
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676440 6,3
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme, 1/4 Zoll mit Teleskopklinge	676400

Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Sprengring Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676420 6,3
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3	675015 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung BiTorsion Schaft-Sechskant 6,3	675030 6,3
Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits Teleskopschaft und Magnet	676555
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3, kurz mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676405 6,3