

**Kegelsenker-Bit, dreischneidig, Außen-Ø: 10,4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	676310 10,4
GTIN	4013288119100
Artikelklasse	63H

**Beschreibung****Ausführung:**

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Vorteil:**

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

In der Maschine über einen Kupplungsschaft (Nr. 675000 – 675050) oder im Schraubendreherhalter (Nr. 676400 – 676770).

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	34 mm
für Senkschraube	M5
für Bohrung ab	2,5 mm
Schaftlänge	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Außen-Ø	10,4 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	846 HSS
Schneidstoff	HSS

Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Norm	DIN 335 C
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Zubehör

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung BiTorsion Schaft-Sechskant 6,3	675030 6,3
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676656 6,3
Magazin-Einhand-Knarre mit 1/4 Zoll Bits im Textil-Gürtelhalter	676770
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675050 6,3
Schaft mit Sprengring Schaft-Sechskant 6,3	675000 6,3
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3	675015 6,3
Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits Teleskopschaft und Magnet	676555
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3R	675020 6,3R
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675020 6,3
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 7-RUND	675010 7-RUND
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme, 1/4 Zoll mit Teleskopklinge	676400
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3, kurz mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676405 6,3
Schaft mit Schnellkupplung und Verriegelung Schaft-Sechskant 6,3	675025 6,3
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, ESD Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676415 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3/150	675015 6,3/150

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant  
6,35

675020 6,35

Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit  
Sprengring Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

676420 6,3

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und  
E 6,3 mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3  
mm

676410 6,3

Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit  
Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

676440 6,3