

Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 3500 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991201 3500
GTIN	4058255039111
Artikelklasse	960

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.

Holme Typ LNS 100×50×1,5.

Aufbaumaß Grundregal: 2872 mm.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Gesamtlänge des Regals:

Für Ständerrahmen S610-M18 und S625-A18:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18)

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
- Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.

Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der **Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht**. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.

Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Aufbaumaß Grundregal Breite: 2872 mm

Fachbreite: 2700 mm

Anzahl Lagerebene: 3

Fachlast: 1840 kg

Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 9495 kg

Rahmenprofil: S610-M18

Technische Beschreibung

Steckmontage	ja
Fachbreite	2700 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	2872 mm
Rahmenprofil	S610-M18
Regal-Aufbau	Grundregal
Fachlast	1840 kg
Höhe	3500 mm
Anzahl Lagerebene	3
Anzahl Palettenplätze je Feld	9
Tiefe	1100 mm
Regalzugriff	beidseitig
Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	9495 kg
Anzahl Regalständer	2
Holm Typ	LNS 100×50×1,5
Kundenmontage	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	1840 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit	613 kg
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004

Produktnameattribut	Tiefe 1100 mm
Produktart	Palettenregal

Zubehör

Bodenanker für Palettenregal-Rahmen	991470
Sicherungsstift für Holme	991331
Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig	991480
Holm-Paar LNS 100x50 Holmlänge 2700 mm	991337 2700