

Mechaniker-Werkzeugsortiment, 94-teilig mit Montagetasche



Bestelldaten

Bestellnummer	680252
GTIN	2050001016478
Artikelklasse	66H

Beschreibung

Verwendung:

Mit den wichtigsten Qualitätswerkzeugen für Mechaniker; nach den Erfahrungen der Praxis zusammengestellt.

Lieferumfang:

GARANT Messschieber: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150

GARANT Bandmaß: 1 St. Nr. 462210 Gr. 2

DICK Dreikantfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 511200 Gr. 200

DICK Halbrundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 513200 Gr. 200

DICK Rundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 514200 Gr. 200

Schlüsselfeilen sortiert in Kunststofftasche: 1 St. Nr. 518930 (6-teilig)

Feilenbürste: 1 St. Nr. 576000 Gr. 115×40

PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150

Doppelmaulschlüssel 6 – 22 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610960 Gr. 8 (6×7 - 19×22 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 8

Winkelschraubendreher-Satz für Torx®: 1 St. Nr. 624857 Gr. 8 (TX6 – TX25)

6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 (29-teilig)

Schlitz-Schraubendreher: 1 St. Nr. 660711 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)

Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668401 Gr. 1; 2

KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 160

Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706151 Gr. 250

KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160

Pinzette nadelspitz: 1 St. Nr. 727520 Gr. N

KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160

PB Swiss Tools Flachmeißel: 1 St. Nr. 741000 Gr. 150

RENNSTEIG Splintentreiber-Satz mit Führungshülse: 1 St. Nr. 747200 Gr. 6 (2 - 8 mm)

PB Swiss Tools Körner: 1 St. Nr. 749200 Gr. 90

GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: Je 1 St. Nr. 750110 Gr. 100; 300

Ideal-Blechscherer mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766042 Gr. 260

PB Swiss Tools Vorstecher: 1 St. Nr. 831600 Gr. 80

NOGA Feinmechaniker Schaber: 1 St. Nr. 836400 Gr. 120

Plastiköler: 1 St. Nr. 083529 Gr. 80

Combi-Schere: 1 St. Nr. 763100 Gr. 140

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Technische Beschreibung

Produktart	Werkzeugsortiment
------------	-------------------

Zubehör

Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668401 1
Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität ganze Länge 150 mm	741000 150
Halbrundfeile Länge ohne Angel 200 mm	513200 200
Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig in Kunststofftasche	518930
Kleiner Plastiköler Fassungsvermögen 80 ml	083529 80
Combi-Schere gerade ganze Länge 140 mm	763100 140
Ideal-Blechscherer mit 2-Komponenten-Griff ganze Länge 260 mm	766042 260
Pinzette spitz, 125 mm Form AA Werkstoff N	727520 N
Vorstecher mit Kunststoffheft Klingenslänge 80 mm	831600 80
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl	836400
Winkelschraubendreher-Satz für Torx® phosphatiert Anzahl Schraubendreher 11	624870 11
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2 m	462210 2

Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310)Griff feststehend	581220
6-kant-Winkelschraubendreher-Satzvernickelt Anzahl Schraubendreher 9	626072 9
Flachrundzange gerade, poliert ganze Länge 160 mm	713150 160
Dreikantfeile Länge ohne Angel 200 mm	511200 200
Mechaniker-Körner ganze Länge 90 mm	749200 90
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668401 2
Splintentreiber-Satz im Kunststoffhalter, Normalqualität Anzahl Splintentreiber 6	747200 6
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 100 g	750110 100
Rundfeile Länge ohne Angel 200 mm	514200 200
Messschieber Messbereich 150 mm	410100 150
Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit Kraftheft Anzahl Schraubendreher 5	660711 5
Montagetasche beidseitig aufklappbar, mit Mittelwand	691450
Seitenschneider poliert ganze Länge 160 mm	724900 160
Kombizange, poliert ganze Länge 160 mm	701500 160
Wasserpumpenzange mit Kunststoffüberzug ganze Länge 250 mm	706151 250
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Doppelmaulschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 8	610960 8
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant29-teilig Typ 6	630368 6
Mechaniker-Werkzeugsortiment, 94-teiligohne Tasche	680255