

Mechaniker-Werkzeugsortiment, 94-teilig ohne Tasche



Bestelldaten

Bestellnummer	680255
GTIN	2050001016812
Artikelklasse	66H

Beschreibung

Verwendung:

Mit den wichtigsten Qualitätswerkzeugen für Mechaniker; nach den Erfahrungen der Praxis zusammengestellt.

Lieferumfang:

GARANT Messschieber: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150

GARANT Bandmaß: 1 St. Nr. 462210 Gr. 2

DICK Dreikantfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 511200 Gr. 200

DICK Halbrundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 513200 Gr. 200

DICK Rundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 514200 Gr. 200

Schlüsselfeilen sortiert in Kunststofftasche: 1 St. Nr. 518930 (6-teilig)

Feilenbürste: 1 St. Nr. 576000 Gr. 115x40

PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150

Doppelmaulschlüssel 6 – 22 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610960 Gr. 8 (6x7 - 19x22 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 8

Winkelschraubendreher-Satz für Torx®: 1 St. Nr. 624857 Gr. 8 (TX6 – TX25)

6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 (29-teilig)

Schlitz-Schraubendreher: 1 St. Nr. 660711 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)

Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668401 Gr. 1; 2

KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 160

Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706151 Gr. 250

KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160
 Pinzette nadelspitz: 1 St. Nr. 727520 Gr. N
KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160
PB Swiss Tools Flachmeißel: 1 St. Nr. 741000 Gr. 150
RENNSTEIG Splintentreiber-Satz mit Führungshülse: 1 St. Nr. 747200 Gr. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools Körner: 1 St. Nr. 749200 Gr. 90
GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: Je 1 St. Nr. 750110 Gr. 100; 300
 Ideal-Blechscherer mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766042 Gr. 260
PB Swiss Tools Vorstecher: 1 St. Nr. 831600 Gr. 80
NOGA Feinmechaniker Schaber: 1 St. Nr. 836400 Gr. 120
 Plastiköler: 1 St. Nr. 083529 Gr. 80
 Combi-Schere: 1 St. Nr. 763100 Gr. 140
Hinweis:
Werkzeug wird lose geliefert.

Technische Beschreibung

Produktart	Werkzeugsortiment
------------	-------------------

Zubehör

Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310)Griff feststehend	581220
Flachrundzange gerade, poliert ganze Länge 160 mm	713150 160
Kombizange, poliert ganze Länge 160 mm	701500 160
Montagetasche beidseitig aufklappbar, mit Mittelwand	691450
Kleiner Plastiköler Fassungsvermögen 80 ml	083529 80
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Combi-Scheregerade ganze Länge 140 mm	763100 140
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 100 g	750110 100
Pinzette spitz, 125 mm Form AA Werkstoff N	727520 N
	660711 5

Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit Kraftheft Anzahl
Schraubendreher 5

Rundfeile Länge ohne Angel 200 mm	514200 200
Messschieber Messbereich 150 mm	410100 150
Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig in Kunststofftasche	518930
Halbrundfeile Länge ohne Angel 200 mm	513200 200
Winkelschraubendreher-Satz für Torx® phosphatiert Anzahl Schraubendreher 11	624870 11
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 29-teilig Typ 6	630368 6
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl	836400
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2 m	462210 2
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt Anzahl Schraubendreher 9	626072 9
Ideal-Bleischere mit 2-Komponenten-Griff ganze Länge 260 mm	766042 260
Doppelmaulschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 8	610960 8
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668401 2
Mechaniker-Körner ganze Länge 90 mm	749200 90
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668401 1
Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität ganze Länge 150 mm	741000 150
Dreikantfeile Länge ohne Angel 200 mm	511200 200
Vorstecher mit Kunststoffheft Klinge Länge 80 mm	831600 80
Wasserpumpenzange mit Kunststoffüberzug ganze Länge 250 mm	706151 250
Seitenschneider poliert ganze Länge 160 mm	724900 160
Splintentreiber-Satz im Kunststoffhalter, Normalqualität Anzahl Splintentreiber 6	747200 6
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519400 100
Kunststoff-Klemmhalter für Anzahl Schlüssel 8	611500 8

Ideal-Bleischere mit 2-Komponenten-Griff ganze Länge
260 mm

766000 260