



Schraubendreher-Sortiment Mikro-Elektronik in Textiltasche ESD, Anzahl Teile: 21



Bestelldaten

Bestellnummer	669930 21
GTIN	4013288194855
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit **drehbarer Kappe, Schnelldrehzone** für effizientes Verschrauben und **Kraftzone**. Mit **Schnellwechselfutter** zur Aufnahme von 4 mm Halfmoon Bit-Klingen (Nr. 669932 bis 669936) bzw. 4mm HIOS Bit-Klingen. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Werkzeuggriff aus ableitenden Kunststoff, **ESD geeignet**.

Verwendung:

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen. Speziell geeignet für japanische Schraubenprofile.

Inhalt:

Schraubendreherhalter: 1 Stück

Schlitz-Klingen Nr. 669932: je 1 St. Gr. 1,5; 2,5

Klingen für Phillips Nr. 669933: je 1 St. Gr. 000; 00; 0

Sechskant-Klingen Nr. 669934

Steckschlüssel-Klinge: 1 St. Gr. 2,5

Klingen für Torx® Nr. 669935: je 1 St. Gr. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Klingen für Torx Plus® Nr. 669936: je 1 St. Gr. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Klingen für Torx Plus® IPR mit Bohrung: 1 St. Gr. 1IPR

Microstix-Klingen: je 1 St. Gr. m; 00; F; 0

Technische Beschreibung

Anzahl Schraubendreher	20
Anzahl Teile	21
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX-PLUS® IPR-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Microstix®-Schrauben
Herstellerbezeichnung	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Kappe drehbar	ja
Produktart	Schraubendreher

Zubehör

Klinge für Phillips Halfmoon, 4 mm Kreuzschlitzgröße 0	669933 0
Klinge für Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-Profil 4IP	669936 4IP
Klinge für Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-Profil 2IP	669936 2IP
Klinge für Phillips Halfmoon, 4 mm Kreuzschlitzgröße 1	669933 1
Schraubendreherhalter mit Schnellwechselfutter für 4 mm Halfmoon-/ HIOS-Bits,ESD	669931
Klinge für Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-Profil 1IP	669936 1IP
Sechskant-Klinge Halfmoon, 4 mm Sechskant 1,5 mm	669934 1,5
Sechskant-Klinge Halfmoon, 4 mm Sechskant 2 mm	669934 2

Klinge für Phillips Halfmoon, 4 mm Kreuzschlitzgröße 00	669933 00
Klinge für Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-Profil 3IP	669936 3IP
Klinge für Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-Profil TX3	669935 TX3
Klinge für Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-Profil TX2	669935 TX2
Klinge für Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-Profil TX5	669935 TX5
Klinge für Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-Profil TX1	669935 TX1
Klinge für Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-Profil TX4	669935 TX4
Schlitz-Klinge Halfmoon, 4 mm Schneidenbreite b 1,5 mm	669932 1,5