

Garant**Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412690 300
GTIN	4045197949707
Artikelklasse	41A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.

2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche.** Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung). ohne Tiefenmaß

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Messbereich	0 - 300 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,01 mm

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnabellänge	64 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	A1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

Zubehör

Tastatur-Interface USB Typ G2	498963 G2
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D
Gleitfeder für Messschieber Typ SPRING	412240 SPRING