



Multifunktionswerkzeug, Typ: REBAR



Bestelldaten

Bestellnummer	846170 REBAR
GTIN	037447282454
Artikelklasse	86E

Beschreibung

Ausführung:

Made in USA.

Einmalig robuste, vielseitige und präzise Universal-Werkzeuge. Angenehmes Arbeiten durch den sauber gearbeiteten Edelstahlkorpus.

Funktion:

Spitzzange Normale Zange Auswechselbare 154CM Drahtschneider Auswechselbare 154CM Hartdrahtschneider Elektro Crimpzange Abisolierklinge 420HC Messer 420HC Wellenschliffmesser Säge Ahle mit Öse Lineal (8 Zoll / 19 cm) Dosenöffner Flaschenöffner Holz-/ Metall-Feile 15 Kreuzschlitzschraubendreher Großer Schraubendreher Kleiner Schraubendreher

A) Alle Funktionen arretierbar.

B) Schlüsselring.

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche. Leatherman-Fans werden bei unserem neuen Rebar sofort die kultig-kompakte Bauform und das angeschrägte Design des Super Tool® 300 und Micra® wiedererkennen. Das zum Lieblingswerkzeug wie geschaffene Rebar vervollständigt die klassische „Heritage“ Produktlinie von Leatherman. Genau wie das Super Tool® 300 verfügt auch das Rebar über eine extrastarke Zange mit integriertem, auswechselbarem Draht-/ Hartdrahtschneider – eine Premiere für ein 10-cm-Tool von Leatherman. Das neue Rebar vereint in einer kleineren, schlankeren Form sämtliche Funktionen, um auch die anspruchsvollsten

Aufgaben zu meistern, und wird sich auf Baustellen und bei Heimwerkern auf der ganzen Welt im Nu unentbehrlich machen.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Nylontasche

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumpflege oder Sportausübung.

Technische Beschreibung

ganze Länge	100 mm
Anzahl Funktionen	17
Gewicht	190 g
Klingenlänge	73,6 mm
Werkstoff Werkzeug	420er Edelstahl
einhändig zu bedienen	ja
Produktart	Multifunktionswerkzeug