

BROCKHAUS | HEUER

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Klemmbügel, Backenbreite: 100mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	967395 100
GTIN	2050002047839
Artikelklasse	93Q

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezzgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.

Klemmbügel für Arbeitsplatten von 10 – 60 mm Stärke.

Verwendung:

Zum Klemmen an Arbeitsplatten.

Lackierung:

Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.**

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø: 3/8 – 1 Zoll

Gewicht: 5 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	5 kg
---------	------

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	3/8 – 1 Zoll
Backenbreite	100 mm
Serie	Heuer Front
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Filz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Gummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ Backenbreite 100/1 mm	967350 100/1
	967400 100

Klemmbügel einzeln für Schraubstock „Heuer-Front“ Gr.
100
