



LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18,0 V, Typ: M18ONESLSP



Bestelldaten

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestellnummer | 073211 M18ONESLSP |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 07A |

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.

- **ONE-KEY™ Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers auf bis zu 15 m.**
 - **Optimierte Helligkeit und Laufzeit bei Festlegung der Leistung zwischen 0 und 4400 Lumen.**
 - **Programmierung der automatischen Zeitschaltung (zu spezifischen Uhrzeiten schaltet sich der Strahler automatisch an und wieder ab).**
 - **180° und 360° elektronische Lichtsteuerung für Flächen- oder Umgebungsbeleuchtung.**
 - **Hybrid: Nutzung mit M18™ REDLITHIUM-ION™ Akkus oder Kabel.**
- Bauleuchte bietet eine vollständige 360-Grad-Ausleuchtung, ist eine ideale Lösung für Flächenausleuchtung als auch bei Überkopfarbeiten.
- **TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung.**
 - **Verstärktes Aufhängeloch sowie selbstzentrierender Metallhaken zum Aufhängen des Strahlers an Bolzen oder Rohren.**
 - **Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:
Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Herstellerbezeichnung | M18ONESLSP-0 |
| Abstrahlwinkel | 180 - 360 Grad |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Lichtstrom Stufe 2 | 2100 lm |
| Leuchtdauer | 8 h |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Gewicht ohne Akku | 4700 g |
| Leuchtmittel | LED-Modul |
| Lichtstrom | 4400 lm |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| ATEX-Zone | keine |
| Produktnameattribut | 18,0 V |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V |
| Produktart | Arbeitsleuchte |

Zubehör

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18 | 073816 MB18 |
| Akku-Ladegerät Typ M1218FC | 073840 M1218FC |
| Akku-Ladegerät Typ M1218C | 073840 M1218C |