

**Garant****Allzweck-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990015 2000
GTIN	4045197518217
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

**Sehr stabile quadratische Stützen** 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. **Besonders tragfähige Böden** aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.

**Feldlast:** Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 – 5500 kg.

**Verwendung:**

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter – beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. **Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen**, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

**Lackierung:**

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.**
- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand	1375 - 5500 kg
Kundenmontage	ja
Regalhöhe	2000 mm
Fachboden Breite	1000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Höhe	2004 mm
Anzahl Fachboden	5
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1031 mm
Fachboden Befestigungsart	Kegelstifte
Fachboden Breite lichtetes Maß	950 mm
Regal-Aufbau	Anbauregal
Anzahl Regalständer	2
Steckmontage	ja
Fachboden Tiefe	500 mm
Regaltiefe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	180 kg
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Produktnamensattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Fachbodenregal

## Zubehör

Fachboden einzeln mit 4 Trägern und 4 Keilen Tiefe 500 mm	990060 500
Regalstütze mit Kunststoff-Fußplatte, Stück Höhe 2000 mm	990050 2000
Keile und Kegelstifte-Set für Allzweck-Regal	968420