

**Garant****Allzweck-Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe: 2500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990020 2500
GTIN	4045197518255
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

**Sehr stabile quadratische Stützen** 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. **Besonders tragfähige Böden** aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.

**Feldlast:** Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 – 5500 kg.

**Verwendung:**

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter – beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. **Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen**, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

**Lackierung:**

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.**
- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand	1375 - 5500 kg
Aufbaumaß Grundregal Breite	1058 mm
Steckmontage	ja
Regal-Aufbau	Grundregal
Regalhöhe	2500 mm
Anzahl Regalständer	4
Kundenmontage	ja
Fachboden Breite liches Maß	950 mm
Aufbaumaß Grundregal Höhe	2504 mm
Anzahl Fachboden	6
Fachboden Breite	1000 mm
Fachboden Befestigungsart	Kegelstifte
Fachboden Tiefe	600 mm
Regaltiefe	600 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	180 kg
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Fachbodenregal

## Zubehör

Fachboden einzeln mit 4 Trägern und 4 Keilen Tiefe 600 mm	990060 600
Regalstütze mit Kunststoff-Fußplatte, Stück Höhe 2500 mm	990050 2500
Keile und Kegelstifte-Set für Allzweck-Regal	968420