



Elektriker-Competence Werkzeugkoffer XXL II 115-teilig, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	680525 2
GTIN	4010995420697
Artikelklasse	60N

Beschreibung

Ausführung:

Umfangreiches Elektriker Werkzeugsortiment in einem schlagfesten Koffer aus Polypropylen. Die zusätzlich eingebauten Gasdruckdämpfer halten den Deckel in verschiedenen Positionen und verhindern, dass er automatisch zufällt.

Lieferumfang:

Drehmoment-Schraubendreher Satz TorqueVario®-S electric: 18-teilig, 0,5 – 5,0 Nm

Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7-teilig

Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für 6 mm slimBits: 1 St.

Bit slimBit electric, PZ: 1 St. Gr. 2

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix, Schlitz: je 1 St. Gr. 3,5; 5,5; 6,5

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix, PH: je 1 St. Gr. 1; 2

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix, PZ: je 1 St. Gr. 1; 2

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: je 1 St. Gr. 1; 2

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix, für Torx® Tamper Resistant: je 1 St. Gr. 10; 15; 20; 25

Schraubendreher SoftFinish® electric, für Außensechskant: je 1 St. Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13

Feinschraubendreher PicoFinish electric, PH: 1 St. Gr. 0

Feinschraubendreher PicoFinish electric, Schlitz: 1 St. Gr. 2,5

Schaltshankschlüssel Stift-Form, Außenvierkant 5–8, Außendreikant 9: 1 St.

Schraubendreher SoftFinish®, Schlitz: je 1 St. Gr. 3,5; 12

Bit Satz XLSelector Y-Bit 25 mm: 31-teilig

Winkelschraubendreher Satz mit Kugelkopf im ErgoStar Halter für Innensechskant: 9-teilig
Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint®: 1 St.
Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®: 1 St.
Kabelschneider Professional electric: 1 St.
Feinmechaniker-Seitenschneider Classic: 1 St.
Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip: 1 St.
Flachrundzange Professional electric, gebogen 40°: 1 St.
Flachrundzange Professional electric, gerade: 1 St.
Wasserpumpenzange Professional electric: 1 St.
Installationszange TriCut Professional electric: 1 St.
Abmantelwerkzeug: 1 St.
Automatische Abisolierzange für 0,03–16 mm²: 1 St.
Automatisches Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 0,08–16 mm²: 1 St.
Crimpwerkzeug für isolierte Kabelschuhe und Kontakte 0,5–6 mm²: 1 St.
Elektrikerschere für Kabel bis 50 mm² und Crimpfunktion für Aderendhülsen 1–5 mm²: 1 St.
Spannungsprüfer, berührungslos, einpolig, 230–1000 V AC: 1 St.
Spannungsprüfer SoftFinish®, einpolig, 110–250 V, Schlitz: 1 St. Gr. 3
LED-Taschenlampe max. 300 lm, mit Laser Klasse 2 und UV Licht max. 400 nm: 1 St.
Elektriker Wasserwaage, Länge 400 mm: 1 St.
Elektriker Gliedermaßstab Longlife®, Länge 2 m, orange: 1 St.
Dübellochschräger Satz SoftFinish® mit Dübeln: 5-teilig
Elektriker Hammer, 300 g: 1 St.

Hinweis:**Lieferung erfolgt unbestückt.****Technische Beschreibung**