


**Spiralbohrer HSS Nr. 114000 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-13****Bestelldaten**

Bestellnummer	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Artikelklasse	12B

**Beschreibung****Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Bohrerbereich: 1 - 13 mm

Anzahl Bohrer: 25

Bohrer jeweils steigend: 0,5 mm

**Technische Beschreibung**

Bohrerbereich	1 - 13 mm
Anzahl Bohrer	25
Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Zubehör

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7 mm	114000 7