


HOLEX

Elektriker-Schraubendreher-Satz für Schlitz vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	663311 5
GTIN	4062406059743
Artikelklasse	62F

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl. Ab Gr. 5,5 = Außen-Ø der Isolierung gleich Schneidenbreite (günstig bei Arbeiten an engen Stellen).

Klingen mit konischen Schneiden, abgestimmt auf die Normmaße der Schraubenschlitze.

Vollisoliert, die Durchschlagfestigkeit der Isolierung beträgt ein Mehrfaches der vorgeschriebenen Mindestprüfspannung nach VDE. Jeder dieser Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Beste Standzeit bei Elektriker-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden. (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 663301: Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5

Technische Beschreibung

Anzahl Schraubendreher	5
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

Zubehör

Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	663301 4
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 3 mm	663301 3
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 2,5 mm	663301 2,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	663301 3,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitzvollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	663301 5,5