

**Garant****Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: 12****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637912 12     |
| GTIN          | 4062406061364 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumstoffeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642129.

**Verwendung:**

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

**Werkstoff:**

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Steckschlüsseleinsätze: 23 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

**Hinweis:**

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilbehälter Nr. 951251 Gr. 2x3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2x6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Technische Beschreibung**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Antriebs-Vierkant                           | 1/2 Zoll               |
| Schlüsselweiten-Maße                        | metrisch               |
| Abtriebsprofil                              | 12-kant-Steckschlüssel |
| Anzahl Teile                                | 29                     |
| Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel | 8-34 mm                |
| Länge                                       | 510 mm                 |
| Breite                                      | 294 mm                 |
| Höhe  | 61 mm                  |
| Füllgrad einer Schublade in G               | 8x20                   |
| Produktart                                  | Steckschlüssel         |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm                             | 641029 75     |
| Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ                       | 640025        |
| Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm                               | 641329 295    |
| PUR-Schaumeinlage für Sortiment 637912                               | 630304 637912 |
| easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm BreitexTiefe in G / Typ 2X3/1 | 951251 2X3/1  |
| Systembox Typ 4  | 630305 4      |
| Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2                                       | 641629 1/2    |
| Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm                            | 641029 130    |
| Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm                            | 641029 255    |
| Systembox Typ 4-1  | 630310 4-1    |