

Garant GRIDLINE

**Schublade, 75 kg, 26×20G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 930633 150    |
| GTIN          | 4062406064006 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 75 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 30×24G Nr. 930625.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg  |
| Schubladen Nutzfläche in G           | 26×20  |
| Fronthöhe                            | 150 mm |
| Gewicht                              | 15 kg  |
| Nutzhöhe                             | 125 mm |
| Nutztiefe in G                       | 20     |

|  |  |
|--|--|
| Nutzbreite in G                        | 26   |
| Einsatzbereich                         | Werkzeugschrank  |
| Nutztiefe                              | 500 mm   |
| Nutzbreite                             | 650 mm   |
| mit Schubladen Einzelentriegelung      | nein   |
| Materialstärke                         | 1,2 mm   |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)    | 100 %  |
| Farbauswahl                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 26×20G   |
| Produktart                             | Schublade  |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26          | 951030 26 |
| Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10                                    | 951025 10 |
| PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26 | 951032 26 |