

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940043 1500
GTIN	4062406067458
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1500 mm
Griff Positionierung	oben

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	65 kg
ComfortClose	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	1345 mm
Anzahl Fachboden	3
Breite	750 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 30X20	951985 30X20
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 30	958146 30
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30
	940510 1500

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1500 mm

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1500 mm

940501 1500

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30

940552 30

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 30X20

951980 30X20

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30

940550 30

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F