

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940175 500
GTIN	4062406069834
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	2

Nutzhöhe	363 mm
Gewicht	56 kg
Griff Positionierung	unten
Breite in G	60
Höhe	500 mm
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30
	940651 150

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 150 mm

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940560 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

940651 75

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940552 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

940651 200