

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940823 900
GTIN	4062406070601
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×20G. Passende Schubladen: 26×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	900 mm
Tiefe in G	20
Gewicht	39 kg
Breite	750 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Breite in G	30
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Schrank Bauart	Basisschrank
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	745 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940641 75
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 900 mm	940510 900
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940550 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30