

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940887 1000
GTIN	4062406071240
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	oben
Breite	1500 mm
Höhe	1000 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	845 mm
ComfortClose	nein

Tiefe	500 mm
Breite in G	60
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	81 kg
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
	940651 200

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 30

940590 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 100 mm

940651 100

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 30

940552 30