

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940885 1500
GTIN	4062406071196
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1500 mm
Tiefe	500 mm
Breite in G	60
Schrank Bauart	Basisschrank

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1345 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1500 mm
Gewicht	105 kg
Tiefe in G	20
Griff Positionierung	oben
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940552 30
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
	940651 200

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

940651 300

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

940651 75