

Garant GRIDLINE

**Großraum-Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	941001 1000
GTIN	4062406071424
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	oben

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	845 mm
Breite	750 mm
Tiefe	700 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	30
Gewicht	70 kg
Höhe	1000 mm
Tiefe in G	28
Anzahl Fachboden	1
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Großraumschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942550 30
Schublade für Flügeltür Großraum- / Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942570 300

Fahrenheit Nachrüstsatz passend für Gehäusetiefe in G 28	958480 28
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942570 150
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942570 200
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942570 75
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	942530 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942570 100
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942570 125