

Garant GRIDLINE

Großraum-Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941047 1000
GTIN	4062406071561
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Gewicht	135 kg
Höhe	1000 mm
Breite	1500 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	863 mm
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Breite in G	60
Anzahl Fachboden	2
Tiefe in G	28
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942530 30
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942580 125
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
	942580 100

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100
mm

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

942580 75

Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G
30

942550 30

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200
mm

942580 200

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942580 150