

Garant GRIDLINE

Großraum-Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941047 2000
GTIN	4062406071578
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	8
Tiefe	700 mm

ComfortClose	nein
Tiefe in G	28
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1500 mm
Griff Positionierung	mitte
Höhe	2000 mm
Nutzhöhe	1863 mm
Gewicht	239 kg
Breite in G	60
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm	940514 2000
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942580 125
	942580 100

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100
mm

Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteibbreite in G
30

942550 30

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 300
mm

942580 300

Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteibbreite in
G 30

942530 30

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

942580 75

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200
mm

942580 200

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942580 150