

Garant GRIDLINE

Großraum-Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941055 1000
GTIN	4062406071585
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	60
ComfortClose	nein
Höhe	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1500 mm
Tiefe in G	28
Griff Positionierung	unten
Anzahl Fachboden	2
Tiefe	700 mm
Gewicht	135 kg
Nutzhöhe	863 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942580 100
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942580 75

Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942580 125
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942530 30
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942580 200
Schrägfachboden füreForm für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942550 30
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942580 150
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21