

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942365 1000
GTIN	4062406072568
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80x28G.

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	80
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Höhe	1000 mm
Tiefe in G	28

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Anzahl Fachboden	4
Breite	2000 mm
Gewicht	173 kg
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	845 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

Zubehör

Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	942610 40
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschrankeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschrankeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942583 100
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschrankeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942583 75
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschrankeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942583 200
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942583 150

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250
mm

940515 1000/1250

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300
mm

942583 300