

Garant GRIDLINE

**Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942347 1000
GTIN	4062406072544
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×28G.

**Verstärkte Seitenwände** zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Anzahl Fachböden	4
Tiefe	700 mm
ComfortClose	nein

Griff Positionierung	oben
Höhe	1000 mm
Gewicht	88 kg
Nutzhöhe	845 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	60
Tiefe in G	28
Breite	1500 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942580 150
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942580 200
	942580 75

Schublade für Schiebetür Großraum-/  
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75  
mm

Schublade für Schiebetür Großraum-/  
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100  
mm

942580 100

Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30

942610 30

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21

Schublade für Schiebetür Großraum-/  
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 125  
mm

942580 125