

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942703 2000
GTIN	4062406072636
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×28G. Passende Schubladen: 26×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Breite in G	30
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Breite	750 mm

Tiefe	700 mm
Tiefe in G	28
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	107 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Griff Positionierung	mitte
ComfortClose	nein
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942570 200
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942570 125
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
	942570 300

Schublade für Flügeltür Großraum-/
Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300
mm

Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteilleuchte in G
30

942550 30

Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilleuchte in
G 30

942530 30

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm

940510 2000

Schublade für Flügeltür Großraum-/
Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

942570 75

Schublade für Flügeltür Großraum-/
Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942570 150

Schublade für Flügeltür Großraum-/
Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100
mm

942570 100