

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942723 2000
GTIN	4062406072674
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×28G. Passende Schubladen: 36×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Tiefe in G	28
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Schrank Bauart	Basisschrank
Griff Positionierung	mitte
Nutzhöhe	1845 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	40
Breite	1000 mm
Gewicht	119 kg
Höhe	2000 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942573 75
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942573 100
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942573 200

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942573 125
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942573 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000
Schrägfachboden füreForm für Schrank- / Abteilbreite in G 40	942550 40
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942573 150
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	942530 40