

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942723 1000
GTIN	4062406072667
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×28G. Passende Schubladen: 36×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Breite	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür

Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Breite in G	40
Gewicht	70 kg
Höhe	1000 mm
Nutzhöhe	845 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe in G	28
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Fahreinheit Nachrüstsatz passend für Gehäusetiefe in G 28	958480 28
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942573 125
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	942530 40

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942573 200
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942573 100
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942573 75
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942573 150
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942573 300
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942550 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250