

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942721 1000
GTIN	4062406072643
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×28G. Passende Schubladen: 36×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	oben
Tiefe	700 mm
Breite	1000 mm
Schrank Bauart	Basisschrank

Breite in G	40
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	70 kg
Nutzhöhe	845 mm
Höhe	1000 mm
Tiefe in G	28
ComfortClose	nein
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942573 100
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942573 125
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942550 40
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942573 75

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942573 300
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942530 40
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942573 150
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Fahreinheit Nachrüstsatz passend für Gehäusetiefe in G 28	958480 28
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942573 200