

Garant GRIDLINE

**Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942745 2000
GTIN	4062406072698
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

**Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	28
ComfortClose	nein
Tiefe	700 mm

Nutzhöhe	1863 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Griff Positionierung	mitte
Breite	1500 mm
Breite in G	60
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	2000 mm
Gewicht	198 kg
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	942550 30
Schublade für Schiebetür Großraum- / Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942580 125
Schublade für Schiebetür Großraum- / Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942580 200
Schublade für Schiebetür Großraum- / Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942580 150

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm	940514 2000
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942580 75
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942580 100
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilmöbel in G 30	942530 30