

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942745 1000
GTIN	4062406072681
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	60
Tiefe	700 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Breite	1500 mm
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	863 mm

Gewicht	119 kg
Höhe	1000 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	28
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942580 200
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	942530 30
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942580 150
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
	942580 100

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100
mm

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

942580 75

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21

Schrägfachboden füreForm für Schrank- / Abteilbreite in G
30

942550 30

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 125
mm

942580 125