


Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942747 1000
GTIN	4062406072704
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	60
ComfortClose	nein
Schrank Bauart	Basisschrank
Nutzhöhe	863 mm
Griff Positionierung	oben
Höhe	1000 mm

Tiefe	700 mm
Gewicht	119 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1500 mm
Tiefe in G	28
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942580 75
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942580 200
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942580 100
	942580 150

Schublade für Schiebetür Großraum-/
Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250
mm

940514 1000/1250

Schublade für Schiebetür Großraum-/
Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125
mm

942580 125

Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- /
Abteilleite in G 30

942530 30

Schrägfachboden für Form für Schrank- /
Abteilleite in G 30

942550 30