


Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 1000 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	942847 1000
GTIN	4062406072865
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen).

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 1000 mm

Breite: 1500 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 60

Tiefe in G: 28

Nutzhöhe: 845 mm

Technische Beschreibung

Breite	1500 mm
Tiefe in G	28

Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	845 mm
Breite in G	60
Gewicht	119 kg
Höhe	1000 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank leer

Zubehör

Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	942610 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942580 75
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942580 200
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942580 150
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942580 125
Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942580 100