

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal mit Druckerklappe, Typ: IT**Bestelldaten**

Bestellnummer	948112 IT
GTIN	4062406073749
Artikelklasse	9GS

Beschreibung**Ausführung:**

Monitoregehäuse mit Lüfter für Röhrenmonitore bis 19 Zoll. Flügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, abschließbar.

Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. 3fach höhenverstellbar im 60-mm-Raster (1058 / 1118 / 1178 mm), abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung.

Rechnergehäuse mit Lüfter und 1 höhenverstellbaren, verzinkten Fachboden und Kabeldurchführungen für saubere Kabelverlegung. Alle Schlösser sind gleichschließend.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfront anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Der Computerarbeitsplatz ist kompatibel zu den GridLine Schränken Tiefe 20G Nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 und kann beliebig mit diesen kombiniert werden.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Abmessung Druckerklappe	236×290 mm
Höhe	2000 mm
Sichtfenster Breite	552 mm
Rechnergehäuse Nutzbreite	700 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe	570 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe	458 mm
Sichtfenster Höhe	532 mm
Breite in G	30
maximale Bildschirmdiagonale	19 Zoll
Rechnergehäuse Nutzhöhe	845 mm
Gewicht	77 kg
Breite	750 mm
Tiefe in G	20
Rechnergehäuse Nutztiefe	470 mm
Tiefe	500 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	L
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinsatz	914221