

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal mit Druckerklappe, Typ: GB**Bestelldaten**

Bestellnummer	948112 GB
GTIN	4062406073763
Artikelklasse	9GS

Beschreibung**Ausführung:**

Monitoregehäuse mit Lüfter für Röhrenmonitore bis 19 Zoll. Flügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, abschließbar.

Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. 3fach höhenverstellbar im 60-mm-Raster (1058 / 1118 / 1178 mm), abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung.

Rechnergehäuse mit Lüfter und 1 höhenverstellbaren, verzinkten Fachboden und Kabeldurchführungen für saubere Kabelverlegung. Alle Schlösser sind gleichschließend.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfront anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Der Computerarbeitsplatz ist kompatibel zu den GridLine Schränken Tiefe 20G Nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 und kann beliebig mit diesen kombiniert werden.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Monitorgehäuse Nutzhöhe	570 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe	458 mm
Gewicht	77 kg
Abmessung Druckerklappe	236×290 mm
Höhe	2000 mm
Breite in G	30
Sichtfenster Höhe	532 mm
Rechnergehäuse Nutzhöhe	845 mm
Rechnergehäuse Nutzbreite	700 mm
Tiefe	500 mm
Breite	750 mm
Sichtfenster Breite	552 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Tiefe in G	20
Rechnergehäuse Nutztiefe	470 mm
maximale Bildschirmdiagonale	19 Zoll
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	G
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckesinsatz	914221